



## Tester de TDS Pocket Pro pentru valori scăzute

Nr. produs: 9531200  
RON Preț (fără TVA): Contact  
Disponibil

### Eliminați presupunerile când efectuați măsurători.

Testerele Pocket Pro și Pro+ de la Hach oferă rezultate precise cu sistemul de diagnosticare încorporat, bateriile înlocuibile și un ecran LCD mare, ușor de citit.

#### Încredere în rezultate

Pașii de calibrare ușori elimină presupunerile din calibrarea senzorului, pentru menținerea acestuia în stare optimă.

#### Economisiți timp și bani

Baterii AAA ușor de înlocuit și un recipient de analiză convenabil fac întreținerea și măsurătorile mai simple

#### Ușor de utilizat

Ecranul LCD mare este ușor de citit; iluminarea de fundal este inclusă în modelele Pocket Pro<sup>+</sup>, permițând măsurarea în aproape orice tip de iluminare a mediului.

---

### Specificații

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Acuratete:            | 1% FS                                                                       |
| Cerință acumulator:   | 4, AAA                                                                      |
| Condiții de operare:  | 0 - 50 °C                                                                   |
| Conținutul cutiei:    | Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă. |
| Domeniu de masurare : | 0 - 1999 ppm                                                                |
| Evaluare IP carcasa:  | IP67                                                                        |
| Garanție:             | 24 luni                                                                     |
| Iluminare de fundal:  | No                                                                          |
| Limbi manual:         | Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă                              |
| Parametru:            | Valori scăzute, TDS, temp.                                                  |
| Rezoluție:            | 1 ppm                                                                       |
| TDS factor:           | Reglabil; 0,71 implicit                                                     |
| Volum probă:          | 7 mL                                                                        |

---

### Conținutul cutiei

Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.