



Tester de TDS Pocket Pro pentru valori ridicate

Nr. produs: 9531300
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Eliminați presupunerile când efectuați măsurători.

Testerele Pocket Pro și Pro+ de la Hach oferă rezultate precise cu sistemul de diagnosticare încorporat, bateriile înlocuibile și un ecran LCD mare, ușor de citit.

Încredere în rezultate

Pașii de calibrare ușori elimină presupunerile din calibrarea senzorului, pentru menținerea acestuia în stare optimă.

Economisiți timp și bani

Baterii AAA ușor de înlocuit și un recipient de analiză convenabil fac întreținerea și măsurătorile mai simple

Ușor de utilizat

Ecranul LCD mare este ușor de citit; iluminarea de fundal este inclusă în modelele Pocket Pro⁺, permițând măsurarea în aproape orice tip de iluminare a mediului.

Specificații

Acuratete:	2% FS
Cerință acumulator:	4, AAA
Condiții de operare:	0 - 50 °C
Conținutul cutiei:	Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.
Domeniu de masurare :	0 - 10,00 ppt
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanție:	24 luni
Iluminare de fundal:	No
Limbi manual:	Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Parametru:	Valori ridicate, TDS, temp.
Rezoluție:	0,01 ppt
TDS factor:	Reglabil; 0,71 implicit
Volum probă:	7 mL

Conținutul cutiei

Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.