



Modul de afișare SC1000

Nr. produs: **LXV402.99.00001**
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 1 săptămână

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Toți senzorii din rețea sunt acționați prin intermediul modulului de afișare portabil, care trebuie să fie amplasat pe un modul de sondă.

Ecranul mare color afișează date sau grafice tip oră/concentrație de la patru senzori simultan și comută la alte afișări printr-o simplă atingere.

Disponând de un ecran tactil intuitiv și de grafice organizate în mod clar, modulul de afișare este caracterizat de proprietăți excelente de manipulare.

Performanță certificată în conformitate cu regulamentul MCERT

Prognosys este un sistem de diagnosticare predictivă care vă permite să fiți proactiv în cadrul lucrărilor de întreținere, alertându-vă cu privire la probleme viitoare ale instrumentului. Știți cu siguranță dacă schimbările din cadrul măsurătorilor sunt datorate schimbărilor din instrument sau din apa dvs.

Specificații

Alarma:	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP65
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	12 V DC
Certificări:	European Certifications: CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC TUV-GS to EN 61010-1 EN 61326 Amd's 1 & 2
Certificari electrice:	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, Nr. ID FCC QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Comunicare:	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser Profibus DP/V1 (certified)

	GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only)
	Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Condi#ii de depozitare:	-20 - 70 °C / 0 - 95% umiditate relativă, fără condens
Condi#ii de operare:	-20 - 55 °C, 0 - 95% umiditate relativă, fără condens
Conținutul cutiei:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Dimensiuni (Înăl#ime x Lă#ime x Adâncime):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Garan#ie:	24 luni
Greutate:	Aprox. 1,2 kg în (func#ie de configura#ie)
Ie#ire:	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
	Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communcations via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
Iesiri analogice:	Alimentat de modulul de sondă LXV400.99.xxxxx
Intrari:	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Material:	Polycarbonat
Modalitate de montaj:	Suprafa#ă, panou și conductă (orizontală și verticală) cu parasolar op#ional
Monitor:	Ecran tactil QVGA, 320 x 240 pixeli, 256 de culori
Optiune GSM :	Fara modul GSM
Relee:	Alimentat de modulul de sondă LXV400.99.xxxxx
Zona vizualizare ecran:	111,4 mm x 83,5 mm

Conținutul cutiei

Display module with communication (as appropriate), basic user module