



pH electrode with TOP68 connector

Nr. produs: **LZX540**

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

High-pH-glass and single reference system, electrode for waster with high pH levels

Specificații

Adancime imersie:	120 mm
Cablu senzor:	Pg 13,5
Conexiunea cablului:	TOP68 connector
Diafragma:	Ring diaphragm, porous PTFE
Diametru:	12 mm
Domeniu de măsurare:	8 - 14 pH
Domeniu de masurare :	0 - 80 °C
Electrod de referinta:	Gel KCl/AgCl
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	3,5 bar
Lungime:	140 mm
Material:	Sensor: Glass
Senzor de temperatura:	Pt100 integrated