



Conector Claros LAN; 1 an

Nr. produs: LXZ524.99.A0008
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Conține echipamentele și serviciile necesare pentru conectarea SC200 sau SC1000 la MSM pentru maximum doi senzori compatibili cu Claros.

LXZ524.99.A0008 este un pachet de seturi de comandat care include elemente suplimentare: CLAROS-YRLY, MSM-SENSOR-YRLY (2 bucăți) și S-XCOMM-SC4200c vor fi adăugate pe factură. Valoarea totală va rămâne neschimbată.

Acces la date de oriunde

Aveți acces ușor la informații cruciale, care vă ajută să gestionați procesele și să fiți proactiv în întreținere.

Oricând. Oriunde.

Întotdeauna la îndemână: măsurători și funcționare optimă a senzorilor

Aveți încredere în starea de funcționare a senzorilor și în rezultatele măsurărilor, cu ajutorul LED-urilor codificate pe culori, ușor de înțeles, și diagnosticarea de la distanță, care vă oferă informații viabile, inclusiv erori și avertismente, pe baza cărora puteți acționa.

Operare rapidă și intuitivă

Opțiunile de meniu intuitive vă permit să calibrați instrumentele rapid - ajutându-vă să configurați cu ușurință sistemele și să optimizați procesele. Folosind orice dispozitiv cu conexiune la internet, acestea pot fi făcute de oriunde ați fi.

Specificații

Altitudine:	Maxim 2000 m
Capacitati de comunicare:	Profibus DPV1 card
Carcasă impermeabilă (IP) :	NEMA 4X/IP66 carcasa metalica cu un finisaj rezistent la coroziune
Categoria de instalare:	Categoria II
Cellular:	w/ LAN
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 240 V AC
Certificarea conformită#ii:	Aprobat de CE (cu toate tipurile de senzori). Listat pentru utilizare în locații generale la standardele de siguranță UL și CSA, de către ETL (cu toate tipurile de senzori).
	Anumite modele alimentate cu c.a. de la rețea sunt listate pentru utilizarea în locații generale conform standardelor de siguranță UL și CSA de către Underwriters Laboratories (cu toate tipurile de senzori).
Clasa de protecție:	I, conectat la împământare
Condi#ii de depozitare:	-20 - 70 °C, 0 - 95% umiditate relativă, fără condens
Condi#ii de operare:	Versiune LAN: -20 - 60 °C

	Versiune celulară: -20 - 55 °C
Conectivitate la retea:	Versiune LAN: doi conectori Ethernet (10/100 Mbps), funcție de comutare, conector M12 mamă, codificare D.
	Versiune celulară: suport cartelă SIM (3G/4G).
	Tipul de conexiune este dependent de configurarea controllerului.
Conținutul cutiei:	LXV524.99.030A0 Conector SC4200c Claros cu LAN + 3G/4G Europe intern, fără mufă
	LXZ524.99.00046 Conector servicii la distanță pentru SC200
	LZY472-01 Adaptor Ethernet USB
	LZY990 Cablu LAN
	CLAROS-YRLY Taxă de bază Claros (1 an)
	MSM-SENSOR-YRLY Abonament senzor MSM (1 an)
	MSM-SENSOR-YRLY Abonament senzor MSM (1 an)
	S-XCOMM-SC4200c Servicii de dare în exploatare
Deschiderile conductei:	Conductor NPT ½”
Descriere:	Controllerul controlat de microprocesor și cu acționare din meniu care operează senzorul.
Dimensiuni:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in.)
Durata abonamentului:	1 year
Garanție:	24 luni
Grad de poluare:	2
Greutate:	1,7 kg (doar controller, fără module)
Ieșire:	Cinci ieșiri analogice de 4-20 mA pe fiecare modul de ieșire analogică
Iesiri analogice:	Linier, PID
Instrumente compatibile:	Amoniu: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Substanțe organice: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Conductivitate: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Oxygen dizolvat: LDO 2 sc
	Clor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Dioxid de clor: 9187sc
	Substanțe solide în suspensie: Solitax sc, TSS sc
	Nivel de nămol: Sonatax sc
	Turbiditate: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc

Limbi manual:	Daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Măsurători:	Doi conectori SC digitali pentru dispozitiv
Material:	Policarbonat, aluminiu (acoperit cu pulbere), oțel inoxidabil
Modalitate de montaj:	Montare pe perete, stâlp sau panou
Monitor:	Nu există
Port USB:	Utilizat pentru descărcarea de date și încărcarea software-ului. Controllerul înregistrează aproximativ 20.000 de puncte de date pentru fiecare senzor conectat.
Relay: Operational mode:	Măsurătoare principală sau secundară, valoare calculată (numai canal dual) sau temporizator
Relee:	Tensiune înaltă: Două relee (SPDT) Tensiune maximă de comutare: 250 V c.a. Curent maxim de comutare: 5 A (doar rezistență de sarcină) Putere maximă de comutare: 1250 VA, 125 W (doar rezistență de sarcină) Dimensiune cablu: 0,75 - 2,5 mm ² (18 - 12 AWG) Tensiune joasă: Patru relee pe fiecare modul de relee pentru tensiune joasă
Tehnologii de re#ea compatibile:	GSM 3G/4G (de ex. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone etc.) CDMA (de ex. Verizon)

Conținutul cutiei

LXV524.99.030A0 Conector SC4200c Claros cu LAN + 3G/4G Europe intern, fără mufăLXZ524.99.00046 Conector servicii la distanță pentru SC200LZY472-01 Adaptor Ethernet USBLZY990 Cablu LANCLAROS-YRLY Taxă de bază Claros (1 an)MSM-SENSOR-YRLY Abonament senzor MSM (1 an)MSM-SENSOR-YRLY Abonament senzor MSM (1 an)S-XCOMM-SC4200c Servicii de dare în exploatare